



Brilliantline

Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Lågvoltshalogenlampa med överlägsen kvalitet i glasreflektor. Perfekt lösning för små dekorativa armaturer, så att föremålen hamnar i blickpunkten. Dikroisk beläggning förhindrar värmeöverföring till föremålet.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU5.3 [GU5.3]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	4 000 h
Driftcykel	16 000
Specificerad livslängd (timmar)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen

Ljusteknik

Spridningsvinkel (nom)	36 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Färgåtergivningindex	100
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	500 lm

Drift och elektricitet

Effektförbrukning	35,0 W
Lampström (nom)	2,92 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	12 V
Spänning (nom)	12 V

Styrenheter och dimring

Dimbar	Ja
--------	----

Mekanik och armaturhus

Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	MR16 [2 tum/50 mm]


Användning och godkännande

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	37 kWh
---------------------------------	--------

Produktdata


Beställningsproduktnamn	Brill 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Fullständigt produktnamn	Brilliantline Dichroic 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
Full EOC	871150042504160
Beställningsnummer	42504160
Materialnummer (12NC)	924050617102
Lokal kod	8341920
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500425041
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500425065

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
Brill 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - Brill 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

