



# Brilliantline Koudlicht

## Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F


Laagspanningshalogeenbrander van superieure kwaliteit in glazen reflector. Ideale oplossing voor kleine decoratieve armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Koudlichtspiegelcoating voorkomt warmteoverdracht naar het object.

### Product gegevens

| Algemene informatie                  |                                     |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Lampvoet                             | GU5.3 [GU5.3]                       |
| Gebruiksstand                        | UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)] |
| Nominale levensduur                  | 4.000 hr                            |
| Schakelcyclus                        | 16.000                              |
| Nominale levensduur (uren)           | 4.000 hr                            |
| Lamptype                             | Halogen                             |
| Gegevens lichttechniek               |                                     |
| Bundelhoek (nom.)                    | 60 graden                           |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom) | 3000 K                              |
| Kleurweergave-index (CRI)            | 100                                 |
| Lichtstroom in conus van 90° (nom.)  | 775 lm                              |
| Bedrijfs- en elektrische gegevens    |                                     |
| Energieverbruik                      | 50,0 W                              |
| Lampstroom (nom.)                    | 4,2 A                               |
| Opstarttijd (nom.)                   | 0,0 s                               |
| Opwarmtijd tot 60% licht             | direct op volledige lichtsterkte s  |
| Arbeidsfactor                        | 1                                   |
| Spanning (nom.)                      | 12 V                                |
| Spanning (nom.)                      | 12 V                                |


| Dimbaarheid en regelsystemen          |                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dimbaar                               | Ja                                                      |
| Eigenschappen behuizing en afmetingen |                                                         |
| Lampafwerking                         | Helder                                                  |
| Lampvorm                              | MR16 [2 inch/50 mm]                                     |
| Keurmerken en classificaties          |                                                         |
| Energieverbruik kWh/1.000 uur         | 53 kWh                                                  |
| Productgegevens                       |                                                         |
| Productnaam voor bestelling           | Brill 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F                       |
| Volledige productnaam                 | Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F |
| Full EOC                              | 871150042519560                                         |
| Bestelcode                            | 42519560                                                |
| Materiaalnr. (12NC)                   | 924051117101                                            |
| Lokale code                           | 14621                                                   |
| Numerator - Aantal per pak            | 1                                                       |
| EAN/UPC - product/behuizing           | 8711500425195                                           |
| Numerator - Dozen per buitendoos      | 50                                                      |
| EAN/UPC - Case                        | 8711500425218                                           |

Maatschets



| Product                           | D (max) | C (max) |
|-----------------------------------|---------|---------|
| Brill 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F | 51 mm   | 46 mm   |

Fotometrische gegevens



Light Distribution Diagram - Brill 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F

