



# Brilliantline Kaldtlys

## Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F

Halogenbrenner med lav spenning og høy kvalitet i glassreflektor. Ideell løsning til mindre, dekorative armaturer, setter fokus på gjenstandene. Det dikroiske belegget forhindrer varmeoverføring til gjenstanden.

### Produktdata


Generell informasjon		Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	
Lyskildefeste	GU5.3 [ GU5.3]		instant full light
Philips-kode	14621	Strømfaktor (nom)	1
Driftsposisjon	UNIVERSAL [ Universell]	Spenning (nom.)	12 V
ANSI-kode, halogen	na [ not applicable]	<b>Kontroller og dimming</b>	
Nominell levetid (nom.)	4000 h	Kan dimmes	Ja
Av/på-syklus.	16 000 X	<b>Mekanisk og innfatning</b>	
<b>Teknisk belysning</b>		Lyspæreoverflate	Klar (CL)
Spredningsvinkel (nom.)	60 °	<b>Godkjenning og bruk</b>	
Lysstrøm (merkekapasitet) (nominell)	775 lm	Energieffektivitetsmerke (EEL)	B
Lysintensitet (maks.)	1065 cd	Energiforbruk kWh/1000 t	53 kWh
Lyskjeglevinkel (nominell)	60 °	<b>Krav til armaturdesign</b>	
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K	Lyspæretemperatur (maks.)	250 °C
Fargegjengivelse (nom)	100	Temperatur lyskildedefeste (maks.)	350 °C
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (min.)	80 %	<b>Produktdata</b>	
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	775 lm	Fullstendig produktkode	871150042519560
<b>Drift og elektrisk</b>		Produktnavn for bestilling	Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F
Power (Rated) (Nom)	50.0 W	EAN/UPC – produkt	8711500425195
lyskildestrøm (nom.)	4,2 A		
Starttid (nom.)	0,0 s		

## Brilliantline Kaldtlys

Bestillingskode	42519560
El-nummer	3757911
Teller – antall per pakke	1
Teller – pakker per utvendige boks	50
Materialenr. (12NC)	924051117101

Nettovekt (stykk)	30,000 g
ILCOS Code	HRGS-50-12-GU5,3-50/60

### Målskisse



DICHHRO Pro 14621 50W GU5.3 12V MR16 60D

Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

### Fotometriske data

