



Brilliantline

Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F


Lågvoltshalogenlampa med överlägsen kvalitet i glasreflektor. Perfekt lösning för små dekorativa armaturer, så att föremålen hamnar i blickpunkten. Dikroisk beläggning förhindrar värmeöverföring till föremålet.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	GU5.3 [GU5.3]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	4 000 h
Driftcykel	16 000
Specificerad livslängd (timmar)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen
Ljusteknik	
Spridningsvinkel (nom)	60 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Färgåtergivningindex	100
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	775 lm
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	50,0 W
Lampström (nom)	4,2 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	12 V
Spänning (nom)	12 V


Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja
Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	MR16 [2 tum/50 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	53 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Brill 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F
Fullständigt produktnamn	Brilliantline Dichroic 50W GU5.3 12V MR16 60D 1CT/10X5F
Full EOC	871150042519560
Beskrivning av lokal kod	8341945
Beställningsnummer	42519560
Materialnummer (12NC)	924051117101
Lokal kod	8341945
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500425195
Räknare - antal förpackningar per kartong	50
EAN/UPC - Hölje	8711500425218

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
Brill 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - Brill 50W GU5.3 12V 60D 1CT/10X5F

