



# Brilliantline Dichroïque

## Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F

Brûleur halogène à basse tension de qualité supérieure dans réflecteur en verre.  
Solution idéale pour les luminaires décoratifs de petite taille, pour attirer l'attention  
sur vos objets. La couche de protection dichroïque empêche la dissipation  
thermique sur l'objet.

### Données du produit

Informations générales	
Culot	GU4 [GU4]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	4 000 h
Nombre de cycles d'allumage	16 000
Durée de vie nominale (heures)	4 000 h
Type de lampe	Halogen
Données techniques de l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	30 degré(s)
Flux lumineux	215 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	215 lm
Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	20,0 W
Courant lampe (nom.)	1,7 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s


Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	12 V
Tension (nom.)	12 V
Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	MR11 [1,375 pouces/35 mm]
Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	21 kWh
Données du produit	
Nom du produit de la commande	Brill 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F
Nom de produit complet	Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F

## Brilliantline Dichroïque

Code EOC	871150042540960
Code de commande	42540960
Code 12NC	924051317107
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500425409

Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500425423

### Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Brill 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	35 mm	40 mm

