



Brilliantline Kaldtlys

Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F

Halogenbrenner med lav spenning og høy kvalitet i glassreflektor. Ideell løsning til mindre, dekorative armaturer, setter fokus på gjenstandene. Det dikroiske belegget forhindrer varmeoverføring til gjenstanden.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU4 [GU4]
Driftsposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	4 000 time(r)
Brytersyklus	16 000
Anslått levetid (timer)	4 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen

Teknisk belysning	
Spredningsvinkel (nom.)	30 grad(er)
Lysytelse	215 lm
Korreleret fargetemperatur (nom)	3000 K
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	215 lm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	20,0 W
lyskildestrøm (nom.)	1,7 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spenning (nom.)	12 V

Spenning (nom.)	12 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	MR11 [1,375 tommer / 35 mm]


Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	21 kWh

Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Brill 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F
Fullstendig produktnavn	Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F
Full EOC	871150042540960
Bestillingskode	42540960
Materialenr. (12NC)	924051317107
Lokal bestillingskode	3757914
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8711500425409
SAP-teller – pakker per utvendige	50

Brilliantline Kaldtlys

EAN/UPC – boks8711500425423

Målskisse



Product	D (max)	C (max)
Brill 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	35 mm	40 mm

