



# Brilliantline Dichroic

## Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F

Najwyższej jakości niskonapięciowy halogenowy jarznik w szklanym odbłyśniku. Idealne rozwiązanie dla małych opraw dekoracyjnych, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Dichroniczna powłoka zapobiega przekazywaniu ciepła na obiekt.

### Dane produktu

| Informacje ogólne             |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Podstawa-nasadka              | GU4 [GU4]                                 |
| Pozycja robocza               | UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)] |
| Nominalny okres eksploatacji  | 4 000 h                                   |
| Cykl Przetaczania             | 16 000                                    |
| Trwałość Znamionowa (Godziny) | 4 000 h                                   |
| Lighting Technology           | Halogen                                   |

### Dane techniczne oświetlenia

|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Kąt rozsyłu światła (Nom)                   | 30 °   |
| Strumień Świetlny                           | 215 lm |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)       | 3000 K |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)               | 100    |
| Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy) | 215 lm |

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

|                                                                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Zużycie energii                                                       | 20,0 W                         |
| Lamp Current (Nom)                                                    | 1,7 A                          |
| Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,0 s                          |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | natychmiastowe rozświetlenie s |

|                            |      |
|----------------------------|------|
| Współczynnik mocy (ułamek) | 1    |
| Napięcie (Nom)             | 12 V |
| Napięcie (Nom)             | 12 V |

### Układy sterowania i ściemnianie

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania | Tak |
|------------------------------|-----|

### Mechanika i korpus

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Wykończenie żarówki | Przezroczyste           |
| Kształt bańki       | MR11 [1,375 cala/35 mm] |

### Certyfikaty i zastosowania

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 21 kWh |
|-------------------------------------------|--------|


### Dane techniczne produktu

|                               |                                                       |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu  | Brill 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F                       |
| Pełna nazwa produktu          | Brilliantline Dichroic 20W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F |
| Full EOC                      | 871150042540960                                       |
| Kod zamówienia                | 42540960                                              |
| Materiał Nr (12NC)            | 924051317107                                          |
| Numerator - Quantity Per Pack | 1                                                     |

## Brilliantline Dichroic

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| EAN/UPC – Produkt/opakowanie    | 8711500425409 |
| Numerator – Packs per outer box | 50            |
| EAN/UPC – Opakowanie            | 8711500425423 |

### Rysunki techniczne



| Product                         | D (max) | C (max) |
|---------------------------------|---------|---------|
| Brill 20W GU4 12V 30D 1CT/10X5F | 35 mm   | 40 mm   |

