



Brilliantline (koldlys)

Brilliantline Dichroic 35W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F

Exceptionel lavspændingshalogenbrænder i glasreflektor. Ideel løsning til små, dekorative armaturer og til at spotbelyse genstande. Den dikroiske belægning forhindrer varmeoverførsel til genstandene.

Produkt data


Generelle oplysninger	
Fod	GU4 [GU4]
Driftsposition	UNIVERSAL [Vilkårlig eller Universal (U)]
Normeret levetid	4.000 t
Skiftecyklus	16.000
Nominal levetid (timer)	4.000 t
Lighting Technology	Halogen
Lysteknisk	
Spredningsvinkel (nom.)	30 °
Lysstrøm	430 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farvegengivelsesindeks (CRI)	100
Lysstrøm i kegle på 90° (nominel)	430 lm
Drift og el	
Strømforbrug	35 W
Lyskildens strømstyrke (nom.)	2,9 A
Opstartstid (nom.)	0,0 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	øjeblikkeligt fuldt lys s
Effektfaktor (brøk)	1
Spænding (nom.)	12 V

Spænding (nom.)	12 V
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Klar
Lyskildeform	MR11 [1,375 tommer (35 mm)]
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energiforbrug kWh/1000 t.	37 kWh
Produktdata	
Ordreprodukt navn	Brill 35W GU4 12V 30D 1CT/10X5F
Det fulde produkt navn	Brilliantline Dichroic 35W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F
Full EOC	871150042546160
Ordrekode	42546160
Materialenr. (12NC)	924051517107
Lokal ordrekode	2056440298
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8711500425461

Brilliantline (koldlys)


Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	50
EAN/UPC – kasse	8711500425485

Målskitse



Product	D (max)	C (max)
Brill 35W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	35 mm	40 mm

Fotometriske data



Light Distribution Diagram - Brill 35W GU4 12V 30D 1CT/10X5F

