



Brilliantline Dichroïque

Brilliantline Dichroic 35W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F

Brûleur halogène à basse tension de qualité supérieure dans réflecteur en verre.
Solution idéale pour les luminaires décoratifs de petite taille, pour attirer l'attention sur vos objets. La couche de protection dichroïque empêche la dissipation thermique sur l'objet.

Données du produit

Informations générales	
Culot	GU4 [GU4]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	4 000 h
Nombre de cycles d'allumage	16 000
Durée de vie nominale (heures)	4 000 h
Type de lampe	Halogen

Données techniques de l'éclairage	
Angle du faisceau (nom.)	30 degré(s)
Flux lumineux	430 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100
Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal)	430 lm

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	35 W
Courant lampe (nom.)	2,9 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s

Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	12 V
Tension (nom.)	12 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	MR11 [1,375 pouces/35 mm]

Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	37 kWh


Données du produit	
Nom du produit de la commande	Brill 35W GU4 12V 30D 1CT/10X5F
Nom de produit complet	Brilliantline Dichroic 35W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F

Brilliantline Dichroïque

Code EOC	871150042546160
Code de commande	42546160
Code 12NC	924051517107
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500425461


Conditionnement par carton	50
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500425485

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
Brill 35W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	35 mm	40 mm

Données photométriques



Light Distribution Diagram – Brill 35W GU4 12V 30D 1CT/10X5F

