



Brilliantline Dichroic

Brilliantline Dichroic 35W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F

Najwyższej jakości niskonapięciowy halogenowy jarznik w szklanym odbłyśniku. Idealne rozwiązanie dla małych opraw dekoracyjnych, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Dichroniczna powłoka zapobiega przekazywaniu ciepła na obiekt.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU4 [GU4]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	4 000 h
Cykl Przetaczania	16 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen

Dane techniczne oświetlenia

Kąt rozsyłu światła (Nom)	30 °
Strumień Świetlny	430 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	430 lm

Eksploatacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	35 W
Lamp Current (Nom)	2,9 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s

Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	12 V
Napięcie (Nom)	12 V

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	MR11 [1,375 cala/35 mm]

Certyfikaty i zastosowania

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	37 kWh
---	--------


Dane techniczne produktu

Nazwa produktu na zamówieniu	Brill 35W GU4 12V 30D 1CT/10X5F
Pełna nazwa produktu	Brilliantline Dichroic 35W GU4 12V MR11 30D 1CT/10X5F
Full EOC	871150042546160
Kod zamówienia	42546160
Materiał Nr (12NC)	924051517107
Numerator - Quantity Per Pack	1

Brilliantline Dichroic


EAN/UPC – Produkt/opakowanie	8711500425461
Numerator – Packs per outer box	50
EAN/UPC – Opakowanie	8711500425485

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Brill 35W GU4 12V 30D 1CT/10X5F	35 mm	40 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - Brill 35W GU4 12V 30D 1CT/10X5F

