



# Brilliantline Alu

## BRILLAL 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Halogenbrenner med lav spenning og høy kvalitet i glassreflektor. Ideell løsning til mindre, dekorative armaturer, setter fokus på gjenstandene. Aluminiumsoverflaten forhindrer varme i bakgrunnslyset.

### Produktdata

| Generell informasjon    |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Sokkelbase              | GU5.3 [GU5.3]                        |
| Driftsposisjon          | UNIVERSAL [Alle eller universal (U)] |
| Nominell levetid        | 4 000 time(r)                        |
| Brytersyklus            | 16 000                               |
| Anslått levetid (timer) | 4 000 time(r)                        |
| Lighting Technology     | Halogen                              |

| Teknisk belysning                             |             |
|-----------------------------------------------|-------------|
| Spredningsvinkel (nom.)                       | 36 grad(er) |
| Korrelert fargetemperatur (nom)               | 3000 K      |
| Fargegjengivelsesindeks (CRI)                 | 100         |
| Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet) | 230 lm      |

| Drift og elektronikk               |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Effektforbruk                      | 20,0 W                         |
| lyskildestrøm (nom.)               | 1,72 A                         |
| Starttid (nom.)                    | 0,0 s                          |
| Tiden det tar før lyset er på 60 % | Full belysning med det samme s |
| Effektfaktor (brøk)                | 1                              |
| Spenning (nom.)                    | 12 V                           |
| Spenning (nom.)                    | 12 V                           |

| Kontroller og dimming |    |
|-----------------------|----|
| Kan dimmes            | Ja |


| Mekanikk og innfatning |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Lyspæreoverflate       | Matt                    |
| Lyspæreform            | MR16 [2 tommer / 50 mm] |

| Godkjenning og bruksområde |        |
|----------------------------|--------|
| Energiforbruk kWh/1000 t   | 21 kWh |

| Produktdata                       |                                          |
|-----------------------------------|------------------------------------------|
| Produktnavn for bestilling        | Brillal 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F |
| Fullstendig produktnavn           | BRILLAL 20W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F      |
| Full EOC                          | 871150043072460                          |
| Bestillingskode                   | 43072460                                 |
| Materialenr. (12NC)               | 924057217101                             |
| Lokal bestillingskode             | 3766460                                  |
| SAP-teller – antall per pakke     | 1                                        |
| EAN/UPC – produkt/boks            | 8711500430724                            |
| SAP-teller – pakker per utvendige | 50                                       |
| EAN/UPC – boks                    | 8711500430748                            |


# Brilliantline Alu

## Målskisse



| Product                                  | D (max) | C (max) |
|------------------------------------------|---------|---------|
| BrillAL 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F | 51 mm   | 46 mm   |

## Fotometriske data



Light Distribution Diagram - BrillAL 20W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

