



# Brilliantline Aluminium

## BRILLAL 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Brûleur halogène à basse tension de qualité supérieure dans un réflecteur en verre. Solution idéale pour les luminaires décoratifs de petite taille, pour attirer l'attention sur vos objets. La couche de protection en aluminium empêche la dissipation thermique dans le rétroéclairage.

### Données du produit

| Informations générales         |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Culot                          | GU5.3 [GU5.3]                        |
| Position de fonctionnement     | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| Durée de vie nominale          | 4'000 h                              |
| Nombre de cycles d'allumage    | 16'000                               |
| Durée de vie nominale (heures) | 4'000 h                              |
| Type de lampe                  | Halogen                              |

| Données techniques de l'éclairage           |             |
|---|-------------|
| Angle du faisceau (nom.)                    | 36 degré(s) |
| Température de couleur corrélée (nom.)      | 3000 K      |
| Indice de rendu de couleur (IRC)            | 100         |
| Flux lumineux dans un cône à 90 ° (nominal) | 460 lm      |

| Fonctionnement et électricité   |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Consommation électrique         | 35.0 W                         |
| Courant lampe (nom.)            | 3.00 A                         |
| Heure de démarrage (nom.)       | 0.0 s                          |
| Temps de chauffe à 60 %         | lumière maximale instantanée s |
| Facteur de puissance (fraction) | 1                              |

|                |      |
|----------------|------|
| Tension (nom.) | 12 V |
| Tension (nom.) | 12 V |

| Commandes et gradation             |     |
|------------------------------------|-----|
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui |

| Mécanique et boîtier |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Finition ampoule     | Transparent           |
| Forme de la lampe    | MR16 [2 pouces/50 mm] |


| Approbation et application         |        |
|------------------------------------|--------|
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 37 kWh |

| Données du produit            |  |
|-------------------------------|--|
| Nom du produit de la commande | BrillAl 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F |
| Nom de produit complet        | BRILLAL 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F      |
| Code EOC                      | 871150043075560                          |
| Code de commande              | 43075560                                 |
| Code 12NC                     | 924057317101                             |
| Quantité par pack             | 1  |

## Brilliantline Aluminium


|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Code EAN – Produit/Boîte   | 8711500430755 |
| Conditionnement par carton | 50            |
| Codes EAN/UPC - Boîte      | 8711500430779 |

### Schéma dimensionnel



| Product                                  | D (max) | C (max) |
|--|---------|---------|
| BrillAl 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F | 51 mm   | 46 mm   |

### Données photométriques



### Light Distribution Diagram - BrillAl 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

