

PHILIPS

Lighting



Brilliantline Alu (Aluminium)

BRILLAL 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Laagspanningshalogeenbrander van superieure kwaliteit in glazen reflector. Ideale oplossing voor kleine decoratieve armaturen; plaats uw objecten in de schijnwerpers. Aluminium coating voorkomt warmte in het achterwaartse licht.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GU5.3 [GU5.3]
Philips-code	14716
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
ANSI-code halogeen	BAB
Nominale levensduur (nom.)	4000 h
Schakelcyclus	16.000X
Eisen aan armatuurontwerp	
Bundelhoek (nom.)	36 °
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	460 lm
Lichtsterkte (max.)	1500 cd
Opgegeven bundelbreedte	36 °
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Kleurweergave-index (nom.)	100
Llmf bij einde nominale levensduur (min.)	80 %
Lichtstroom in conus van 90°	460 lm
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	35.0 W
Lampstroom (nom.)	3.00 A

Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	instant full light
Power Factor (nom.)	1
Spanning (nom.)	12 V
Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja
Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Ballonafwerking	Helder
Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Energieverbruik kWh/1000 uur	37 kWh
Luminaire Design Requirements	
Ballontemperatuur (max.)	250 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	350 °C
Productgegevens	
Volledige productcode	871150043075560

Brilliantline Alu (Aluminium)


Productnaam voor bestelling	Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
EAN/UPC - Product	8711500430755
Bestelcode	43075560
Local Code	14716
Numerator - Aantal per pak	1

Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaalnr. (12NC)	924057317101
Netto gewicht (per stuk)	30.000 g
ILCOS Code	HAGS-35-12-GU5.3-50/36

Waarschuwingen en veiligheid

- In verband met de warmte die door de lamp wordt uitgestraald, is een minimumafstand van 0,5 m vereist tussen de lamp en brandbare materialen of voorwerpen die gevoelig zijn voor uitdrogen of flets worden.

Maatschets



Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Alu 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

ALU 14716 35W GU5.3 12V MR16 36D

Fotometrische gegevens

