



Brilliantline Alu

BRILLAL 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F

Najwyższej jakości niskonapięciowy halogenowy jarznik w szklanym odbłyśniku. Idealne rozwiązanie dla małych opraw dekoracyjnych, umożliwiające skupienie uwagi na wybranych obiektach. Aluminiowa powłoka zapobiega emisji ciepła z tyłu reflektora.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	GU5.3 [GU5.3]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	4 000 h
Cykl Przetaczania	16 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen

Dane techniczne oświetlenia

Kąt rozsyłu światła (Nom)	36 °
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	3000 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100
Strumień świetlny w stożku 90° (znamionowy)	460 lm

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Zużycie energii	35,0 W
Lamp Current (Nom)	3,00 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	12 V

Napięcie (Nom)	12 V
----------------	------

Układy sterowania i ściemnianie

Z możliwością przyciemniania	Tak
------------------------------	-----

Mechanika i korpus

Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	MR16 [2 cale/50 mm]


Certyfikaty i zastosowania

Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	37 kWh
---	--------

Dane techniczne produktu


Nazwa produktu na zamówieniu	Brillal 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
Pełna nazwa produktu	BRILLAL 35W GU5.3 12V 36D 1CT/10X5F
Full EOC	871150043075560
Kod zamówienia	43075560
Materiał Nr (12NC)	924057317101
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500430755
Numerator - Packs per outer box	50
EAN/UPC - Opakowanie	8711500430779

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
BrillAl 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Dane fotometryczne



Light Distribution Diagram - BrillAl 35W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

