



Brilliantline Alu

BRILLAL 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Korkealaatuinen pienjännitteinen halogeenilamppu lasiheijastimessa. Ihanteellinen pieniin, koristeellisiin valaisimiin. Esineet korostuvat hienosti. Alumiinipinnoite estää taustavalon kuumenemista.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	GU5.3 [GU5.3]
Philipsin koodi	14717
Käyttöasento	UNIVERSAL [vapaa]
Ansi-koodi halogeeni	BAB
Nimelliskäyttöikä (nim.)	4000 h
Kytkenäjakso	16000X
Valon tekniset tiedot	
Keilakulma (nim.)	36 °
Valovirta (nimellinen) (nim.)	780 lm
Valovoima (suurin)	2100 cd
Nimelliskeilakulma	36 °
Vastaava väriämpötila (nim.)	3000 K
Värintoistoindeksi (nim.)	100
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (min.)	80 %
Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	780 lm
Käyttö ja sähkö tiedot	
Power (Rated) (Nom)	50.0 W
Lampun virta (nim.)	4,25 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika 60 %:n valontuottoon (nim.)	instant full light
Tehokerroin (nim.)	1


Jännite (nim.)	12 V
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun viimeistely	Kirkas (CL)
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Energiatohokkuusmerkintä (EEL)	B
Energiankulutus kWh/1000 h	53 kWh
Valaisinsuunnittelun vaatimukset	
Lampun lämpötila (suurin)	250 °C
Kannan lämpötila (suurin)	350 °C
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871150043079360
Tilastuotteen nimi	Brilliantline Alu 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
EAN/UPC – tuote	8711500430793
Tilaukoodi	43079360
Sähkönumero	4728866
Osoittaja – määrä/pakkaus	1

Brilliantline Alu

Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	50
Materiaalinumero (12NC)	924057417101
Nettopaino (kappale)	30,000 g

ILCOS Code	HAGS-50-12-GU5.3-50/36
------------	------------------------

Mittapiirros



ALU 14717 50W GU5.3 12V MR16 36D

Product	D (max)	C (max)
Brilliantline Alu 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Valonjakotiedot

