



Brilliantline Alu

BRILLAL 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

Nízkonapätový halogénový horák najvyššej kvality v sklenenom reflektore. Ideálne riešenie pre malé dekoratívne svietidlá na bodové nasvietenie predmetov. Hliníkový povrch bráni zahrievaniu pri osvetľovaní zozadu.


Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	GU5.3 [GU5.3]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Nominálna životnosť	4 000 h
Spínací cyklus	16 000
Menovitá životnosť (hodiny)	4 000 h
Technológia osvetlenia	Halogen
Svetelné technické	
Uhol vyžarovania (nom.)	36 stupeň (stupne)
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	3000 K
Index podania farieb (CRI)	100
Svetelný tok v 90° kuželi (menovitý)	780 lm
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	50,0 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	4,25 A
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	okamžitý plný svetelný výkon s
Účinnosť (zlomok)	1
Napätie (nom.)	12 V
Napätie (nom.)	12 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	MR16 [2 palce/50 mm]
Schválenie a použitie	
Spotreba energie kWh/1 000 h	53 kWh
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	Brillal 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
Úplný názov produktu	BRILLAL 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F
Úplný kód produktu	871150043079360
Objednávkový kód	43079360
Č. materiálu (12NC)	924057417101
Miestny objednávkový kód	14717
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500430793
Čitateľ – počet balení v krabici	50
EAN/UPC – balenie	8711500430823

Brilliantline Alu

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)
BrillAl 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F	51 mm	46 mm

Fotometrické údaje

100° / 100° / 100°

Light Distribution Diagram - BrillAl 50W GU5.3 12V MR16 36D 1CT/10X5F

