

PHILIPS

Lighting



MASTERLine 111

MASTERLINE 111 30W G53 12V 8D 1CT/6

Seramik parlama önleyici kapaklı dekoratif alüminyum reflektör içinde, IRR kaplama sayesinde verimi çok yüksek ve kullanım ömrü uzun düşük voltajlı halojen yakıcı. Son teknolojiyi içeren modern armatürler için ideal çözüm; nesnelerinizi spot ışığıyla aydınlatır. Alüminyum kaplama arka ışığın ısınmasını önler.


Ürün veri

Genel Bilgiler	
Kapak Tabanı	G53 [G53]
Çalışma Konumu	UNIVERSAL [Hiçbiri veya Evrensel (U)]
Nominal kullanım ömrü	4.000 h
Anahtar Döngüsü	16.000
Nominal Kullanım Ömrü (Saat)	4.000 h
Aydınlatma Teknolojisi	Halogen
Işık Teknik Ayrıntıları	
Işın Açısı (Nom)	8 °
İlişkili Renk Sıcaklığı (Nom.)	3000 K
Renk oluşturma dizini (CRI)	100
90° Konide Işık Akısı (Nominal)	325 lm
Çalıştırma ve Elektrik	
Güç Tüketimi	30 W
Lamba Akımı (Nom)	2,5 A
Başlangıç Saati (Nom)	0,0 s
%60 ışığa kadar ısınma süresi	anında tam ışık s
Güç Faktörü (Kesir)	1
Voltaj (Nom)	12 V
Voltaj (Nom)	12 V

Kontroller ve Dim Etme	
Dim Edilebilir	Evet
Mekanik ve Muhafaza	
Lamba Biçimi	R111 [R 111 mm]
Onay ve Uygulama	
Enerji Tüketimi kWh/1000 sa.	32 kWh
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	MASTERLine 111 30W G53 12V 8D 1CT/6
Tam ürün adı	MASTERLINE 111 30W G53 12V 8D 1CT/6
Tam ürün kodu	871150041101310
Sipariş kodu	41101310
Malzeme No. (12NC)	924058417161
Numeratör - Paket Başına Miktar	1
EAN/UPC - Ürün/Kutu	8711500411013
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	6
EAN/UPC - Kutu	8711500437310

MASTERLine 111

Boyutlu çizim



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
MASTERLine 111 30W G53 12V 8D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

Fotometrik bilgi

111° / 111° / 111°

Light Distribution Diagram - MASTERLine 111 30W G53 12V 8D 1CT/6

