



MASTERLine 111

MASTERLINE 111 45W G53 12V 45D 1CT/6

Lågvolts halogenlampa med mycket hög energieffektivitet och lång livslängd tack vare infraröd beläggning i dekorativ aluminiumreflektor med keramiskt bländskydd. Perfekt lösning för exklusiva moderna armaturer, så att föremålen hamnar i blickpunkten. Aluminiumbeläggning förhindrar värme i bakgrundsbelysningen.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G53 [G53]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	4 000 h
Driftcykel	16 000
Specifiserad livslängd (timmar)	4 000 h
Lighting Technology	Halogen

Ljusteknik	
Spridningsvinkel (nom)	45 °
Korrelerad färgtemperatur (nom)	3000 K
Färgåtergivningningsindex	100
Ljusflöde i 90° Cone (märkvärde)	640 lm

Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	45,0 W
Lampström (nom)	3,8 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	12 V
Spänning (nom)	12 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja


Mekanik och armaturhus	
Lampform	R111 [R 111 mm]

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	48 kWh

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	MASTERLine 111 45W G53 12V 45D 1CT/6
Fullständigt produktnamn	MASTERLINE 111 45W G53 12V 45D 1CT/6
Full EOC	871150041109910
Beställningsnummer	41109910
Materialnummer (12NC)	924058817161
Lokal kod	8342164
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8711500411099
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8711500437358


MASTERLine 111

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)	C1 (max)
MASTERLine 111 45W G53 12V 45D 1CT/6	111 mm	67 mm	51 mm

Fotometriska data



Light Distribution Diagram - MASTERLine 111 45W G53 12V 45D 1CT/6

