



Focusline Optiska lampor

13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F

Kvartshalogenlampor med inbyggd reflektor som fungerar som ett effektivt spegelkondensorsystem

Produktdata


Allmän information	
Socket	G5.3 [G5.3]
Philips-kod	13865
Driftposition	UNIVERSAL [Fritt]
Användningsområde	Tandhårdning
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	35 h
Ljusteknik	
Färgåtergivningsindex (nom)	100
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	75 W
Spänning (nom)	12 V
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Socketinformation	4.8

Material i lampan	UV-öppet kvartsglas
Reflektorns ytbehandling	Slät
Krav på armaturdesign	
Lampans temperatur (max)	900 °C
Pinch-temperatur (max)	400 °C
Arbetsavstånd (WD)	26 mm

Produktdata	
Fullständig produktkod	871869668102200
Beställningsproduktnamn	13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F
EAN/UPC – Produkt	8718696681022
Beställningsnummer	68102200
Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	50
Materialnummer (12NC)	924060017101
Nettovikt (stycke)	0,015 kg

Focusline Optiska lampor

Måttskiss



13865 75W G5.3/4.8 12V

Product	D (max)	C (max)
13865 75W G5.3/4.8 12V 1CT/10X5F	35 mm	35,5 mm

