



Żarówka do maszyn do szycia

Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT

Tubularna lampa żarowa

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	B15 [B15]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	1 000 h
Cykl Przelączania	4 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	120 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2700 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	20,0 W
Lamp Current (Nom)	0,09 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	230 V

Napięcie (Nom)	230 V
----------------	-------

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T22X51 [T 22 mm x 51 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	20 kWh


Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Appl 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT
Pełna nazwa produktu	Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT
Full EOC	871150025023050
Kod zamówienia	25023050
Materiał Nr (12NC)	924132044240
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8711500250230
Numerator - Packs per outer box	100

Żarówka do maszyn do szycia

EAN/UPC – Opakowanie

8711500251336

Rysunki techniczne



Product	D (max)	C (max)
Appl 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT	22 mm	52 mm

