



Żarówka do maszyn do szycia

Appliance 20W B15d 230V T22X51 CL SM 1CT

Tubularna lampa żarowa

Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	B15 [B15]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [uniwersalna]
Główne zastosowanie	maszyna do szycia
Trwałość nominalna (Nom)	1000 h
Cykl załączania	4000X

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień świetlny (Nom)	120 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	120 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	20.0 W
Prąd lampy (Nom)	0.09 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Nom)	1
Napięcie (Nom)	230 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak


Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	przezroczysta (CL)

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	20 kWh

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150025023050
Nazwa produktu na zamówieniu	Appliance 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT
EAN/UPC - Produkt	8711500250230
Kod zamówienia	25023050
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	100
Materiał Nr (12NC)	924132044240
Waga netto (szt.)	10,850 g
ILCOS Code	N/A

Żarówka do maszyn do szycia

Rysunki techniczne



APP 20W B15d 230V T22X51 CL SM

Product	D (max)	C (max)
Appliance 20W B15d 230V T22X51 - CL SM - 1CT	22 mm	52 mm

