



Tubularna żarówka dekoracyjna

Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F

Tubularna lampa żarowa z pojedynczym lub dwuskrotnym żarnikiem

Dane produktu

| Informacje podstawowe | |
|--------------------------|--------------------------|
| Trzonek | E14 [E14] |
| Pozycja robocza | UNIVERSAL [uniwersalna] |
| Trwałość nominalna (Nom) | 1000 h |
| Cykl załączania | 4000X |

| Dane techniczne oświetlenia | |
|---------------------------------------|--------|
| Strumień świetlny (Nom) | 21 lm |
| Strumień świetlny (znamionowy) (Nom) | 21 lm |
| Skorelowana temperatura barwowa (Nom) | 2700 K |
| Wskaźnik oddawania barw (Nom) | 100 |

| Eksploatacja i połączenie elektryczne | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Power (Rated) (Nom) | 7 W |
| Prąd lampy (Nom) | 0,03 A |
| Czas uruchomienia (Nom) | 0,0 s |
| Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom) | instant full light |
| Współczynnik mocy (Nom) | 1 |
| Napięcie (Nom) | 230-240 V |

| Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego | |
|-----------------------------------------------------|-----|
| Funkcja ściemniania | tak |


| Mechanika i korpus | |
|--------------------|--------------------|
| Wykończenie bańki | przezroczysta (CL) |

| Certyfikaty i zastosowania | |
|-------------------------------------------|-------|
| Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL) | E |
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 7 kWh |

| Dane techniczne produktu | |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Pełny kod produktu | 871150025008750 |
| Nazwa produktu na zamówieniu | Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/ 10X10F |
| EAN/UPC - Produkt | 8711500250087 |
| Kod zamówienia | 25008750 |
| Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce | 1 |
| Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym | 100 |
| Materiał Nr (12NC) | 924151144440 |
| Waga netto (szt.) | 8,000 g |
| ILCOS Code | N/A |

Tubularna żarówka dekoracyjna

Rysunki techniczne



| Product | D (max) | C (max) |
|----------------------------------------|---------|---------|
| Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F | 17 mm | 54 mm |

TUB 7W E14 230-240V T17 CL

