



Deco Ttubkové

Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F

Trubicové žiarovky s jednoduchým resp. cievkovým vláknom a s čírymi, zvnútra matovanými bankami s päticou typu E


Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	E14 [E14]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Nominálna životnosť	1 000 h
Spínací cyklus	4 000
Menovitá životnosť (hodiny)	1 000 h
Technológia osvetlenia	Incandescent
Svetelné technické	
Svetelný tok	21 lm
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2700 K
Index podania farieb (CRI)	100
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	7 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,03 A
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	okamžitý plný svetelný výkon s
Účinnosť (zlomok)	1
Napätie (nom.)	230-240 V
Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno

Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	T17 [T 17 mm]
Schválenie a použitie	
Spotreba energie kWh/1 000 h	7 kWh
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F
Úplný názov produktu	Deco 7W E14 230-240V T17 CL 1CT/10X10F
Úplný kód produktu	871150025008750
Objednávkový kód	25008750
Č. materiálu (12NC)	924151144440
Miestny objednávkový kód	T177
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8711500250087
Čitateľ – počet balení v krabici	100
EAN/UPC – balenie	8711500251619

Deco Ttrubkové

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	C (max)
Deco 7W E14 230~240V T17 CL 1CT/10X10F	17 mm	54 mm

