



# Lampe pour machine à coudre

APPL 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT

Lampe à incandescence tubulaire

## Données du produit

Informations générales	
Culot	E14 [E14]
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]
Durée de vie nominale	1.000 h
Nombre de cycles d'allumage	4.000
Durée de vie nominale (heures)	1.000 h
Type de lampe	Incandescent

Données techniques de l'éclairage	
Flux lumineux	120 lm
Température de couleur corrélée (nom.)	2700 K
Indice de rendu de couleur (IRC)	100

Fonctionnement et électricité	
Consommation électrique	20,0 W
Courant lampe (nom.)	0,09 A
Heure de démarrage (nom.)	0,0 s
Temps de chauffe à 60 %	lumière maximale instantanée s
Facteur de puissance (fraction)	1
Tension (nom.)	230-240 V

Commandes et gradation	
Variation de l'intensité lumineuse	Oui

Mécanique et boîtier	
Finition ampoule	Transparent
Forme de la lampe	T22 [T 22 mm]

  

Approbation et application	
Consommation d'énergie kWh/1 000 h	20 kWh

Données du produit	
Nom du produit de la commande	Appl 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT
Nom de produit complet	APPL 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT
Code EOC	871150025097150
Code de commande	25097150
Code 12NC	924195444440
Code de commande local	T22CL20WE14SM
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500250971
Conditionnement par carton	100
Codes EAN/UPC – Boîte	8711500251718

## Lampe pour machine à coudre

### Schéma dimensionnel

Product	D (max)	C (max)
Appl 20W E14 230-240V T22 CL SM 1CT	22 mm	49 mm

