



Per Macchine da Cucire

APPL 20W E14 230-240V T22 CL SM 1BL/10

Lampade ad incandescenza tubolari compatte con filamento rinforzato.

Dati del prodotto

Informazioni generali	
Attacco	E14 [E14]
Posizione di funzionamento	UNIVERSAL [Qualsiasi o universale (U)]
Durata nominale	1.000 ore
Ciclo di commutazione on/off	4.000
Durata specificata (ore)	1.000 ore
Lighting Technology	Incandescent

Dati tecnici di illuminazione

Flusso luminoso	120 lm
Temperatura del colore correlata	2700 K
Indice di resa cromatica (CRI)	100

Funzionamento e parte elettrica

Consumo energetico	20,0 W
Corrente lampada (Nom)	0,09 A
Tempo di avvio (Nom)	0,0 s
Tempo di riscaldamento per raggiungere il 60% del flusso luminoso	massima intensità luminosa istantanea s
Fattore di potenza (frazione)	1
Tensione (Nom)	230-240 V

Controlli e dimmerazione	
Dimmerabile	Sì

Meccanica e corpo

Finitura lampadina	Trasparente
Forma lampadina	T22 [T 22 mm]

Approvazione e applicazione

Consumo energetico kWh/1000 h	20 kWh
-------------------------------	--------

Dati del prodotto

Nome prodotto ordine	Appl 20W E14 230-240V T22 CL SM 1BL/10
Nome completo prodotto	APPL 20W E14 230-240V T22 CL SM 1BL/10
Full EOC	871150024997525
Descrizione codice locale	20T22CUCB1
Codice d'ordine	24997525
Codice materiale (12NC)	924195444451
Codice locale	20T22CUCB1
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8711500249975
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	10

Per Macchine da Cucire

EAN/UPC - Case	8711500259561
----------------	---------------

Disegno tecnico

Product	D (max)	C (max)
Appl 20W E14 230-240V T22 CL SM 1BL/10	22 mm	49 mm

