



# Lampe Tubulaire pour four

APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Lampe claire

## Données du produit

| Informations générales         |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Culot                          | E14 [E14]                            |
| Position de fonctionnement     | UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)] |
| Durée de vie nominale          | 1.000 h                              |
| Nombre de cycles d'allumage    | 4.000                                |
| Durée de vie nominale (heures) | 1.000 h                              |
| Type de lampe                  | Incandescent                         |
| Référence de mesure de flux    | Sphere                               |

| Données techniques de l'éclairage      |        |
|--|--------|
| Flux lumineux                          | 85 lm  |
| Coordonnée chromatique X               | 0,46   |
| Coordonnée chromatique Y               | 0,411  |
| Température de couleur corrélée (nom.) | 2700 K |
| Indice de rendu de couleur (IRC)       | 100    |

| Fonctionnement et électricité   |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Consommation électrique         | 15,4 W                         |
| Courant lampe (nom.)            | 0,06 A                         |
| Heure de démarrage (nom.)       | 0,0 s                          |
| Temps de chauffe à 60 %         | lumière maximale instantanée s |
| Facteur de puissance (fraction) | 1                              |

|                |           |
|----------------|-----------|
| Tension (nom.) | 230-240 V |
|----------------|-----------|

| Commandes et gradation             |     |
|------------------------------------|-----|
| Variation de l'intensité lumineuse | Oui |

| Mécanique et boîtier |               |
|----------------------|---------------|
| Finition ampoule     | Transparent   |
| Forme de la lampe    | T22 [T 22 mm] |

| Approbation et application         |        |
|------------------------------------|--------|
| Classe d'efficacité énergétique    | G      |
| Consommation d'énergie kWh/1 000 h | 16 kWh |
| Numéro d'enregistrement EPREL      | 423229 |

| Données du produit            |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Nom du produit de la commande | App 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT |
| Nom de produit complet        | APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT |
| Code EOC                      | 871150003659950                    |
| Code de commande              | 03659950                           |
| Code 12NC                     | 924196244440                       |
| Code de commande local        | T2215WE14CL                        |
| Quantité par pack             | 1                                  |
| Code EAN – Produit/Boîte      | 8711500036599                      |

## Lampe Tubulaire pour four

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Conditionnement par carton | 100           |
| Codes EAN/UPC - Boîte      | 8711500257673 |

### Schéma dimensionnel

| Product                            | D (max) | C (max) |
|------------------------------------|---------|---------|
| App 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT | 22 mm   | 49 mm   |

