



Tubular para Forno

APP 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT

Lâmpadas tubulares de vácuo com vidro clara (lâmpada em forma de T)

Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	E14 [E14]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]
Principal aplicação	Oven
Vida útil nominal (Nom.)	1000 h
Ciclo de comutação	4000X

Dados técnicos de luminosidade	
Fluxo luminoso (Nom.)	90 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	90 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2700 K
Índice de restituição cromática (Nom.)	100

Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	15.0 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,06 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	instant full light
Fator de potência (Nom.)	1
Tensão (Nom.)	230-240 V

Controles e regulação	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Clear (CL)


Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	E
Consumo de energia kWh/1000 h	15 kWh

Dados do produto	
Código do produto completo	871150003659950
Nome de produto da encomenda	Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT
EAN/UPC – Produto	8711500036599
Código de encomenda	03659950
Local Code	04168
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	100
N.º material (12NC)	924196244440
Peso líquido (Peça)	10,500 g
ILCOS Code	IBT/C-15-230/240-E14-22*

Tubular para Forno

Desenho dimensional

Product	D (max)	C (max)
Appliance 15W E14 230-240V T22 CL OV 1CT	22 mm	49 mm



APP 15W E14 230-240V T22 CL OV

