



# Żarówka do lodówek

## APPL 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT

Tubularna lampa żarowa

### Dane produktu

Informacje podstawowe	
Trzonek	E14 [ E14]
Pozycja robocza	UNIVERSAL [ uniwersalna]
Główne zastosowanie	lodówka
Trwałość nominalna (Nom)	1000 h
Cykl załączania	4000X

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień świetlny (Nom)	110 lm
Strumień świetlny (znamionowy) (Nom)	110 lm
Skorelowana temperatura barwowa (Nom)	2700 K
Wskaźnik oddawania barw (Nom)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Power (Rated) (Nom)	15.0 W
Prąd lampy (Nom)	0,06 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozgrzewania lampy do 60% (Nom)	instant full light
Współczynnik mocy (Nom)	1
Napięcie (Nom)	230-240 V

Sterowniki i zmiana natężenia strumienia świetlnego	
Funkcja ściemniania	tak

Mechanika i korpus	
Wykończenie bańki	przezroczysta (CL)

Certyfikaty i zastosowania	
Etykieta Efektywności Energetycznej (EEL)	E
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	15 kWh


  

Dane techniczne produktu	
Pełny kod produktu	871150003851750
Nazwa produktu na zamówieniu	Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT
EAN/UPC - Produkt	8711500038517
Kod zamówienia	03851750
Numerator - Liczba sztuk w opakowaniu paczce	1
Numerator - Liczba paczek w opakowaniu zewnętrznym	100
Materiał Nr (12NC)	924197744440
Waga netto (szt.)	12,500 g
ILCOS Code	IBT/C-15-230/240-E14-25*

## Żarówka do lodówek

### Rysunki techniczne

Product	D (max)	C (max)
Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF 1CT	25 mm	57 mm



APP 15W E14 230-240V T25 CL RF

