



Kylskåpslampa päron

Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF 2BS/10

Rörformad lampa med klart glas

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14 [E14]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	1 000 h
Driftcykel	4 000
Specifiserad livslängd (timmar)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Ljusteknik	
Ljusflöde	110 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Färgåtergivningindex	100
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	15,0 W
Lampström (nom)	0,06 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	230-240 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T25 [T 25 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	15 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Appl 15W E14 230-240V T25 CL RF 2BS/10
Fullständigt produktnamn	Appliance 15W E14 230-240V T25 CL RF 2BS/10
Full EOC	871150024957925
Beskrivning av lokal kod	8340711
Beställningsnummer	24957925
Materialnummer (12NC)	924197744454
Lokal kod	8340711
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500249579
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC – Hölje	8711500251152

Kylskåpslampa päron

Måttskiss

Product	D (max)	C (max)
Appl 15W E14 230-240V T25 CL RF 2BS/10	25 mm	57 mm

