



# Appliance Oven Tubular

## Appliance 25W E14 230-240V T25 OV 1CT/10x10F

Трубчатые вакуумные лампы с прозрачной стеклянной колбой типа T

### Данные о продукции

Общая информация	
Цоколь	E14 [ E14]
Рабочее положение	UNIVERSAL [ Any or Universal (U)]
Основная область применения	Oven
Номинальный срок службы (ном.)	1000 h
Цикл переключения	4000X

  

Технические характеристики освещения	
Светоотдача (ном.)	172 lm
Светоотдача (номинальная) (ном.)	172 lm
Коррелированная цветовая температура (ном.)	2700 K
Коэффициент цветопередачи (ном.)	100

  

Эксплуатационные и электрические характеристики	
Мощность (номинальная) (макс.)	- W
Мощность (номинальная) (мин.)	- W
Power (Rated) (Nom)	25.0 W
Ток лампы (ном.)	0,11 A
Время включения (ном.)	0,0 s
Время прогрева до 60 % света (ном.)	instant full light
Коэффициент мощности (ном.)	1
Напряжение (ном.)	230-240 V

Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность изменения яркости света	Yes

  

Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Clear (CL)

  

Соответствие требованиям и область применения	
Метка энергоэффективности (EEL)	E
Энергопотребление кВт-час/1000 ч	25 kWh

  

Данные об изделии	
Полный код продукта	871869646676600
Название продукта для заказа	Appliance 25W E14 230-240V T25 OV 1CT/10x10F
EAN/UPC — продукт	8718696466766
Код заказа	924198244403
Нумератор — количество на упаковку	1
Нумератор — упаковок на внешний короб	100
Материал № (12NC)	924198244403
Вес нетто (шт.)	0,010 kg
ILCOS Code	1BT/C-25-230/240-E14-25*

## Appliance Oven Tubular

### Чертеж размеров

Product	D (max)	C (max)
Appliance 25W E14 230-240V T25 OV 1CT/10x10F	25 mm	57 mm



APP 25W E14 230-240V T25 CL OV

