



Päron/signal/ indikatorlampor

DECO 10W E14 230-240V T25 CL 1CT/10X10F


Rörformade lampor med klart eller matt glas

Produktdata

Allmän information	
Socket	E14 [E14]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	1 000 h
Driftcykel	4 000
Specifiserad livslängd (timmar)	1 000 h
Lighting Technology	Incandescent
Ljusteknik	
Ljusflöde	34 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Färgåtergivningningsindex	100
Drift och elektricitet	
Effektförbrukning	10,0 W
Lampström (nom)	0,04 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	230-240 V
Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja

Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T25 [T 25 mm]
Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	10 kWh
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Deco 10W E14 230-240V T25 CL 1CT/10X10F
Fullständigt produktnamn	DECO 10W E14 230-240V T25 CL 1CT/10X10F
Full EOC	871150004221750
Beställningsnummer	04221750
Materialnummer (12NC)	924198344440
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8711500042217
Räknare – antal förpackningar per kartong	100
EAN/UPC – Hölje	8711500252142

Måttskiss



Product	D (max)	C (max)
Deco 10W E14 230-240V T25 CL 1CT/10X10F	26 mm	59 mm

