



Broadway Compact Source Studio Théâtre monoculot

6991P 600W G9.5 230V 1CT/10

The very compact filament in the Compact Source series helps create a proportionately high beam intensity and the Compact Source range is therefore ideal for the latest generation of high-performance luminaires. Also, thanks to their low energy consumption, each dimmer can serve significantly more fixtures, thereby reducing overall dimmer costs. What's more, the Compact Source lamps incorporate the innovative P3 technology, developed by Philips, which enables the lamps to be used at higher temperatures in any burning position. This results in longer lamp lifetimes, reduced lamp replacement costs, and a more consistent lighting performance over the whole lifetime of the lamp.

Données du produit


Informations générales		Tension (nom.)	
Culot	G9.5 [G9.5]	230 V	
Position de fonctionnement	UNIVERSEL [Libre ou universelle (U)]	Commandes et gradation	
Durée de vie à 50 % de mortalité (nom.)	1'500 h	Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Données techniques de l'éclairage		Mécanique et boîtier	
Température de couleur corrélée (nom.)	3100 K	Finition ampoule	Transparent
Indice de rendu de couleur (IRC)	100	Données du produit	
Fonctionnement et électricité		Nom du produit de la commande	6991P 600W G9.5 230V 1CT/10
Consommation électrique	600 W	Nom de produit complet	6991P 600W G9.5 230V 1CT/10
Tension (nom.)	230 V	Code EOC	871150051891025
		Code de commande	51891025

Broadway Compact Source Studio Théâtre monoculot

Code 12NC	924538644228
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8711500518910
Conditionnement par carton	10

Codes EAN/UPC – Boîte	8711500520982
-----------------------	---------------

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	H	W	L	C (max)
6991P 600W G9.5 230V 1CT/10	19 mm	15.5 mm	8.5 mm	60.5 mm	101 mm

