



Plusline Halogenstab 118mm

Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB

Sehr hochwertige und zuverlässige Hochvolt-Halogenstablampe. Sehr lange Lebensdauer und brillantes Halogenlicht. Ideal für dekorative Beleuchtungseffekte und ebenso als Sicherheits- oder Funktionsbeleuchtung.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	R7S [R7s]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	2.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	8.000
Nennlebensdauer (Std.)	2.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Halogen

Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	4.900 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2900 K
Nennlichtausbeute (nom.)	20,4 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	100

Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	240,0 W
Lampenstrom (Nom)	1,04 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1
Spannung (Nom)	230 V

Spannung (Nom)	230 V
----------------	-------

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja

Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T11 [T 11 mm]


Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	240 kWh

Produktdaten	
Bestell-Produktname	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB
Gesamtbezeichnung des Produkts	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB
Gesamt-Produktcode	872790085380300
Bestellcode	85380300
Material-Nr. (12NC)	924572044210
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900853803
Zähler – Pakete pro Außenkarton	100

Plusline Halogenstab 118mm

EAN Umverpackung8727900853827

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

