



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB

Lineaire netspanningshalogeenlamp met superieure kwaliteit en betrouwbaarheid. Biedt een zeer lange levensduur en helder halogeenlicht. Ideale oplossing voor decoratieve armaturen en voor schijnwerpers voor beveiligings- of taakverlichting.


Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Gebruiksstand	UNIVERSEEL [Elke of universeel (U)]
Nominale levensduur	2.000 hr
Schakelcyclus	8.000
Nominale levensduur (uren)	2.000 hr
Lamptype	Halogen
Gegevens lichttechniek	
Lichtstroom	4.900 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	2900 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	20,4 lm/W
Kleurweergave-index (CRI)	100
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Energieverbruik	240,0 W
Lampstroom (nom.)	1,04 A
Opstarttijd (nom.)	0,0 s
Opwarmtijd tot 60% licht	direct op volledige lichtsterkte s
Arbeidsfactor	1
Spanning (nom.)	230 V
Spanning (nom.)	230 V

Dimbaarheid en regelsystemen	
Dimbaar	Ja
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T11 [T 11 mm]
Keurmerken en classificaties	
Energieverbruik kWh/1.000 uur	240 kWh
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB
Volledige productnaam	Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085380300
Bestelcode	85380300
Materiaalnr. (12NC)	924572044210
Lokale code	PLUSLINESML240W
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900853803
Numerator - Dozen per buitendoos	100
EAN/UPC - Case	8727900853827

Plusline ES Small

Maatschets



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 240W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

