



# Plusline ES Small

## Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB

Liniowa lampa halogenowa zasilana napięciem sieciowym o bezkonkurencyjnej jakości i niezawodności. Zapewnia bardzo dużą żywotność oraz wyraziste halogenowe światło. Idealne rozwiązanie do opraw dekoracyjnych oraz do oświetlenia bezpieczeństwa lub zadaniowego oświetlenia reflektorowego.

### Dane produktu

| Informacje ogólne             |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Podstawa-nasadka              | R7S [R7s]                                 |
| Pozycja robocza               | UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)] |
| Nominalny okres eksploatacji  | 2 000 h                                   |
| Cykl Przetwarzania            | 8 000                                     |
| Trwałość Znamionowa (Godziny) | 2 000 h                                   |
| Lighting Technology           | Halogen                                   |

### Dane techniczne oświetlenia

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| Strumień Świetlny                       | 8 600 lm  |
| Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)   | 2900 K    |
| Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom) | 21,5 lm/W |
| Wskaźnik oddawania barw (CRI)           | 100       |

### Eksploatacja i połączenie elektryczne

|                                                                       |                                |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Zużycie energii                                                       | 400,0 W                        |
| Lamp Current (Nom)                                                    | 1,74 A                         |
| Czas uruchomienia (Nom)                                               | 0,0 s                          |
| Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła | natychmiastowe rozświetlenie s |
| Współczynnik mocy (ułamek)                                            | 1                              |
| Napięcie (Nom)                                                        | 230 V                          |

|                |       |
|----------------|-------|
| Napięcie (Nom) | 230 V |
|----------------|-------|

### Układy sterowania i ściemnianie

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Z możliwością przyciemniania | Tak |
|------------------------------|-----|

### Mechanika i korpus

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Wykończenie żarówki | Przezroczyste |
| Kształt bańki       | T11 [T 11 mm] |

### Certyfikaty i zastosowania


|                                           |         |
|-------------------------------------------|---------|
| Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h | 400 kWh |
|-------------------------------------------|---------|

### Dane techniczne produktu

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Nazwa produktu na zamówieniu    | Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB |
| Pełna nazwa produktu            | Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB |
| Full EOC                        | 872790085389600                     |
| Kod zamówienia                  | 85389600                            |
| Materiał Nr (12NC)              | 924572144210                        |
| Numerator - Quantity Per Pack   | 1                                   |
| EAN/UPC - Produkt/opakowanie    | 8727900853896                       |
| Numerator - Packs per outer box | 100                                 |
| EAN/UPC - Opakowanie            | 8727900853919                       |

# Plusline ES Small

## Rysunki techniczne



| Product                             | D (max) | B (max)  | B        | B (min)  | C (max) |
|-------------------------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| Plusline 118mm 2y 400W R7s 230V 1BB | 11 mm   | 115,8 mm | 114,2 mm | 112,6 mm | 118 mm  |

