



Plusline ES Compact

Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB

Lineární halogenová žárovka pro síťové napětí s špičkovou kvalitou a spolehlivostí. Nabízí dlouhou životnost a zářivé halogenové světlo. Ideální řešení pro dekorativní svítidla.


Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	R7S [R7s]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]
Nominální životnost	2 000 h
Cyklus zapnutí	8 000
Jmenovitá životnost (hodiny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen
Světelné technické	
Světelný tok	780 lm
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2900 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	15,6 lm/W
Index podání barev (CRI)	100
Provozní a elektrické	
Spotřeba energie	48,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,21 A
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřívání do 60 % světla	Okamžitě rozsvícení plného světla s
Účinník (zlomek)	1
Napětí (jmen.)	230 V
Napětí (jmen.)	230 V

Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ano
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T11 [T 11 mm]
Certifikace a použití	
Spotřeba energie kWh/1000 h	48 kWh
Označení a balení	
Objednací název produktu	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB
Celý název výrobku	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085231800
Objednací kód	85231800
Číslo materiálu (12NC)	924587044210
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8727900852318
Číslování SAP – balení v krabici	100
Pouzdro – EAN/UPC	8727900852332

Plusline ES Compact

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

