



Plusline Halogenstab 78mm

Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB

Sehr hochwertige und zuverlässige Hochvolt-Halogenstablampe. Sehr lange Lebensdauer und brillantes Halogenlicht. Ideale Lösung für Dekorleuchten.

Produkt Daten


| Allgemeine Eigenschaften | | Spannung (Nom) | |
|---|-----------------------|---|-----------------------------------|
| Socket | R7S [R7s] | | 230 V |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig] | Dimmen | |
| Nennlebensdauer (Nom) | 2000 h | Dimmbar | Ja |
| Schaltzyklus | 8000X | Mechanische Kenndaten | |
| Lichttechnische Daten | | Kolbenausführung | Klar (CL) |
| Lichtstrom (Nom) | 780 lm | Sockelinformation | 18 |
| Nennlichtstrom (Nom) | 750 lm | Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2900 K | Energieeffizienz-Label (EEL) | D |
| Nennlichtausbeute (Nom) | 15,6 lm/W | Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 48 kWh |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | 100 | Anforderungen an das Leuchtendesign | |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.) | 80 % | Kolbentemperatur (max.) | 900 °C |
| Elektrische Kenndaten | | Quetschungstemperatur (max.) | 350 °C |
| Power (Rated) (Nom) | 48.0 W | Produktdaten | |
| Lampenstrom (Nom) | 0,21 A | Gesamt-Produktcode | 872790085231800 |
| Äquivalente Leistung | 60 W | Bestell-Produktname | Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB |
| Startzeit (Nom) | 0,0 s | EAN/UPC - Produkt | 8727900852318 |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom) | instant full light | Bestellcode | 85231800 |
| Leistungsfaktor (Nom) | 1 | | |

Plusline Halogenstab 78mm

| | |
|-------------------------|--------------|
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| Anzahl pro Umverpackung | 100 |
| Material-Nr. (12NC) | 924587044210 |

| | |
|---------------------------|---------|
| Nettogewicht (Einzelteil) | 7,000 g |
|---------------------------|---------|

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | B (max) | B | B (min) | C (max) |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Plusline 78mm 2y 48W R7s | 11 mm | 76,5 mm | 74,9 mm | 73,3 mm | 78 mm |
| 230V 1BB | | | | | |

DEComp 78mm 2y 48W R7s/18 230V T11 CL

