



Plusline ES Compact

Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB

Γραμμικός λαμπτήρας αλογόνου τάσης δικτύου με ανώτερη ποιότητα και αξιοπιστία. Προσφέρει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής και καθαρό φως αλογόνου. Ιδανική λύση για διακοσμητικά φωτιστικά.


δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Βάση-κάλυμμα	R7S [R7s]
Θέση λειτουργίας	UNIVERSAL [Οποιοδήποτε ή γενικής χρήσης (U)]
Ονομαστική διάρκεια ζωής	2.000 h
Κύκλος λειτουργίας	8.000
Ονομαστική διάρκεια ζωής (ώρες)	2.000 h
Lighting Technology	Halogen
Τεχνικά χαρακτηριστικά φωτισμού	
Φωτεινή ροή	780 lm
Συσχετισμένη θερμοκρασία χρώματος - CCT (ονομαστική)	2900 K
Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.)	15,6 lm/W
Δείκτης χρωματικής απόδοσης (CRI)	100
Χαρακτηριστικά ηλεκτρικής λειτουργίας	
Κατανάλωση ενέργειας	48,0 W
Ένταση ρεύματος λαμπτήρα (ονομ.)	0,21 A
Χρόνος έναρξης (ονομ.)	0,0 s
Χρόνος προθέρμανσης στο 60% φωτισμού	άμεσος πλήρης φωτισμός s
Συντελεστής ισχύος (Κλάσμα)	1
Τάση (ονομ.)	230 V
Τάση (ονομ.)	230 V

Συστήματα ελέγχου και ρύθμιση της έντασης	
Με ρύθμιση έντασης	Ναι
Μηχανικά εξαρτήματα και Περιβλήμα	
Φινίρισμα λαμπτήρα	Διαφανές
Σχήμα λαμπτήρα	T11 [T 11 mm]
Έγκριση και Εφαρμογή	
Κατανάλωση ενέργειας kWh/1000 ώρες	48 kWh
Στοιχεία προϊόντος	
Όνομα παραγωγέας προϊόντος	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB
Πλήρες όνομα προϊόντος	Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085231800
Κωδικός παραγγελίας	85231800
Αρ. υλικού (12NC)	924587044210
Τοπικός κωδικός	ECHAL/48/R7S
Αριθμής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
EAN/UPC - Προϊόν/Θήκη	8727900852318
Αριθμής SAP - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	100
EAN/UPC - Κιβώτιο	8727900852332

Plusline ES Compact

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 48W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

