



# Plusline ES Compact

## Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB

Lineární halogenová žárovka pro síťové napětí s špičkovou kvalitou a spolehlivostí. Nabízí dlouhou životnost a zářivé halogenové světlo. Ideální řešení pro dekorativní svítidla.


### Údaje o produktu

General Information	
Patice	R7S [ R7s]
Provozní poloha	UNIVERSAL [ Univerzální]
Jmenovitá životnost (jmen.)	2000 h
Cyklus přepínání	8 000x
Light Technical	
Světelný tok (jmen.)	1415 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1415 lm
Korelační teplota chromatičnosti (jmen.)	2900 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	17,5 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	100
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (min.)	80 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	80.0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,35 A
Ekvivalentní příkon	100 W
Doba spuštění (jmen.)	0,0 s
Doba zahřátí na 60 % světla (jmen.)	instant full light
Účinnost (jmen.)	1
Napětí (jmen.)	230 V

Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and Housing	
Úprava žárovky	Čirá (CL)
Informace na patici	18
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	80 kWh
Luminaire Design Requirements	
Teplota žárovky (max.)	900 °C
Skok v minimálním rozdílu teplot (max.)	350 °C
Product Data	
Úplný kód výrobku	872790085228800
Objednávací název produktu	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB
EAN/UPC – výrobek	8727900852288
Objednávací kód	85228800
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	100
Materiál č. (12NC)	924587144210
Celková hmotnost (kus)	5,380 g

## Plusline ES Compact

### Rozměrové výkresy



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

DEComp 78mm 2y 80W R7s/18 230V T11 CL

