



Plusline Halogenstab 78mm

Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB

Sehr hochwertige und zuverlässige Hochvolt-Halogenstablampe. Sehr lange Lebensdauer und brillantes Halogenlicht. Ideale Lösung für Dekorleuchten.


Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Sockel	R7S [R7s]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]
Nennlebensdauer	2.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	8.000
Nennlebensdauer (Std.)	2.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	Halogen
Lichttechnische Daten	
Lichtstrom	1.415 lm
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2900 K
Nennlichtausbeute (nom.)	17,5 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)	100
Betrieb und Elektrik	
Energieverbrauch	80,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,35 A
Startzeit (Nom)	0,0 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1
Spannung (Nom)	230 V
Spannung (Nom)	230 V

Lichtregelung und Dimmen	
Dimmbar	Ja
Mechanik und Gehäuse	
Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T11 [T 11 mm]
Genehmigung und Anwendung	
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	80 kWh
Produktdaten	
Bestell-Produktname	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB
Gesamtbezeichnung des Produkts	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB
Gesamt-Produktcode	872790085228800
Bestellcode	85228800
Material-Nr. (12NC)	924587144210
Anzahl pro Verpackung	1
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900852288
Zähler – Pakete pro Außenkarton	100
EAN Umverpackung	8727900852301

Plusline Halogenstab 78mm

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

