



Plusline ES Compact

Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB

Verkkojännitteellä toimiva lineaarinen, erittäin laadukas ja luotettava halogeenilamppu. Pitkä käyttöikä ja säkenöivä halogeenivalo. Ihanteellinen koristevalaisimiin.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	R7S [R7s]
Käyttöasento	UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)]
Nimelliskäyttöikä	2 000 tuntia
Sytytys	8 000
Eliniän mitoitusarvo (tuntia)	2 000 tuntia
Lighting Technology	Halogen

Valaistuksen tekniset tiedot	
Valovirta	1 415 lm
Vastaava värilämpötila (nim.)	2900 K
Valotehokkuus (nimellinen) (nim.)	17,5 lm/W
Värintoistoindeksi (CRI)	100

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Virrankulutus	80,0 W
Lampun virta (nim.)	0,35 A
Syttymisaika (nim.)	0,0 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	Syttyy heti s
Tehokerroin (murtoluku)	1
Jännite (nim.)	230 V
Jännite (nim.)	230 V

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Kyllä


Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Kirkas
Hehkulampun muoto	T11 [T 11 mm]

Merkinnät ja luokitukset	
Energiankulutus kWh/1000 h	80 kWh

Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB
Koko tuotenimi	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085228800
Paikallisen koodin kuvaus	4729301
Tilauuskoodi	85228800
Tuotekoodi (12NC)	924587144210
Paikallinen koodi	4729301
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8727900852288
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	100
EAN/UPC – laatikko	8727900852301

Plusline ES Compact

Mittapiirros



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

