



Plusline ES Compact

Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB

Lineær halogenlyskilde med nettspenning, med enestående kvalitet og pålitelighet. Har svært lang levetid og et klart halogenlys. Ideell løsning til dekorative armaturer.


Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	R7S [R7s]
Driftposisjon	UNIVERSAL [Alle eller universal (U)]
Nominell levetid	2 000 time(r)
Brytersyklus	8 000
Anslått levetid (timer)	2 000 time(r)
Lighting Technology	Halogen
Teknisk belysning	
Lysytelse	1 415 lm
Korrelert fargetemperatur (nom)	2900 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	17,5 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	100
Drift og elektronikk	
Effektforbruk	80,0 W
lyskildestrøm (nom.)	0,35 A
Starttid (nom.)	0,0 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	Full belysning med det samme s
Effektfaktor (brøk)	1
Spenning (nom.)	230 V
Spenning (nom.)	230 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Ja

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T11 [T 11 mm]
Godkjenning og bruksområde	
Energiforbruk kWh/1000 t	80 kWh
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB
Fullstendig produktnavn	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085228800
Lokal kodebeskrivelse	3766528
Bestillingskode	85228800
Materialenr. (12NC)	924587144210
Lokal bestillingskode	3766528
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8727900852288
SAP-teller – pakker per utvendige	100
EAN/UPC – boks	8727900852301

Plusline ES Compact

Målskisse



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

