



Plusline ES Compact

Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB

Liniowa lampa halogenowa zasilana napięciem sieciowym o bezkonkurencyjnej jakości i niezawodności. Zapewnia bardzo dużą żywotność oraz wyraziste halogenowe światło. Idealne rozwiązanie do opraw dekoracyjnych.

Dane produktu

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	R7S [R7s]
Pozycja robocza	UNIWERSALNE [Dowolne lub Uniwersalne (U)]
Nominalny okres eksploatacji	2 000 h
Cykl Przetwarzania	8 000
Trwałość Znamionowa (Godziny)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Dane techniczne oświetlenia	
Strumień Świetlny	1 415 lm
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	2900 K
Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)	17,5 lm/W
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	100

Eksploatacja i połączenie elektryczne	
Zużycie energii	80,0 W
Lamp Current (Nom)	0,35 A
Czas uruchomienia (Nom)	0,0 s
Czas rozświetlania do osiągnięcia 60% maksymalnego strumienia światła	natychmiastowe rozświetlenie s
Współczynnik mocy (ułamek)	1
Napięcie (Nom)	230 V
Napięcie (Nom)	230 V

Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Tak


Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T11 [T 11 mm]

Certyfikaty i zastosowania	
Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	80 kWh

Dane techniczne produktu	
Nazwa produktu na zamówieniu	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB
Pełna nazwa produktu	Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085228800
Kod zamówienia	85228800
Materiał Nr (12NC)	924587144210
Numerator - Quantity Per Pack	1
EAN/UPC - Produkt/opakowanie	8727900852288
Numerator - Packs per outer box	100
EAN/UPC - Opakowanie	8727900852301

Plusline ES Compact

Rysunki techniczne



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 80W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

