



Plusline Halogenstab 78mm

Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB


Sehr hochwertige und zuverlässige Hochvolt-Halogenstablampe. Sehr lange Lebensdauer und brillantes Halogenlicht. Ideale Lösung für Dekorleuchten.

Produkt Daten

Allgemeine Informationen		Lichtregelung und Dimmen	
Socket	R7S [R7s]	Dimmbar	Ja
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig oder universal (U)]		
Nennlebensdauer	2'000 Stunde(n)	Mechanik und Gehäuse	
Schaltzyklus	8'000	Kolbenausführung	Klar
Nennlebensdauer (Std.)	2'000 Stunde(n)	Kolbenform	T11 [T 11 mm]
Beleuchtungstechnologie	Halogen		
Lichttechnische Daten		Genehmigung und Anwendung	
Lichtstrom	2'220 lm	Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	120 kWh
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2900 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	18.5 lm/W	Produktdaten	
Farbwiedergabeindex (CRI)	100	Bestell-Produktname	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB
		Gesamtbezeichnung des Produkts	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB
		Gesamt-Produktcode	872790085223300
		Bestellcode	85223300
Betrieb und Elektrik		Material-Nr. (12NC)	924587244210
Energieverbrauch	120 W	Anzahl pro Verpackung	1
Lampenstrom (Nom)	0.52 A	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8727900852233
Startzeit (Nom)	0.0 s	Zähler – Pakete pro Außenkarton	100
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	Sofort volle Lichtleistung s	EAN Umverpackung	8727900852257
Leistungsfaktor (Bruchteil)	1		
Spannung (Nom)	230 V		
Spannung (Nom)	230 V		

Plusline Halogenstab 78mm

Abmessungsskizzen



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	76.5 mm	74.9 mm	73.3 mm	78 mm

