



# Plusline ES Compact

## Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Verkkojännitteellä toimiva lineaarinen, erittäin laadukas ja luotettava halogeenilamppu. Pitkä käyttöikä ja säkenöivä halogeenivalo. Ihanteellinen koristevalaisimiin.

### Tuotetiedot

| Yleistä tietoa                |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Kanta                         | R7S [R7s]                                |
| Käyttöasento                  | UNIVERSAL [Mikä tahansa tai yleinen (U)] |
| Nimelliskäyttöikä             | 2 000 tuntia                             |
| Sytytys                       | 8 000                                    |
| Eliniän mitoitusarvo (tuntia) | 2 000 tuntia                             |
| Lighting Technology           | Halogen                                  |

| Valaistuksen tekniset tiedot      |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Valovirta                         | 2 220 lm  |
| Vastaava värilämpötila (nim.)     | 2900 K    |
| Valotehokkuus (nimellinen) (nim.) | 18,5 lm/W |
| Värintoistoindeksi (CRI)          | 100       |

| Käyttö- ja sähkö tiedot        |               |
|--------------------------------|---------------|
| Virrankulutus                  | 120 W         |
| Lampun virta (nim.)            | 0,52 A        |
| Syttymisaika (nim.)            | 0,0 s         |
| Lämpenemisaika valotehoon 60 % | Syttyy heti s |
| Tehokerroin (murtoluku)        | 1             |
| Jännite (nim.)                 | 230 V         |
| Jännite (nim.)                 | 230 V         |

| Ohjausjärjestelmät ja himmennys |       |
|---------------------------------|-------|
| Himmennettävä                   | Kyllä |


| Mekaaniset tiedot ja runko |               |
|----------------------------|---------------|
| Lampun pinta               | Kirkas        |
| Hehkulampun muoto          | T11 [T 11 mm] |

| Merkinnät ja luokitukset   |         |
|----------------------------|---------|
| Energiankulutus kWh/1000 h | 120 kWh |

| Tuotetiedot                         |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Tilaustuotteen nimi                 | Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB |
| Koko tuotenimi                      | Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB |
| Full EOC                            | 872790085223300                    |
| Paikallisen koodin kuvaus           | 4729303                            |
| Tilauuskoodi                        | 85223300                           |
| Tuotekoodi (12NC)                   | 924587244210                       |
| Paikallinen koodi                   | 4729303                            |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus       | 1                                  |
| EAN/UPC – tuote/kotelo              | 8727900852233                      |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa | 100                                |
| EAN/UPC – laatikko                  | 8727900852257                      |

# Plusline ES Compact

## Mittapiirros



| Product                            | D (max) | B (max) | B       | B (min) | C (max) |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB | 11 mm   | 76,5 mm | 74,9 mm | 73,3 mm | 78 mm   |

