



Plusline ES Compact

Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Lâmpada linear de halogéneo com tensão de rede com qualidade e fiabilidade superiores. Oferece uma duração muito longa e uma luz de halogéneo viva. Solução ideal para luminárias decorativas.


Dados do produto

Informações gerais	
Casquilho	R7S [R7s]
Posição de funcionamento	UNIVERSAL [any]
Vida útil nominal (Nom.)	2000 h
Ciclo de comutação	8000X
Dados técnicos de luminosidade	
Fluxo luminoso (Nom.)	2220 lm
Fluxo luminoso (nominal) (Nom.)	2220 lm
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)	2900 K
Eficiência luminosa (nominal) (Nom.)	18,5 lm/W
Índice de restituição cromática (Nom.)	100
Lmf no final da vida útil nominal (Mín.)	80 %
Dados elétricos e de funcionamento	
Power (Rated) (Nom)	120 W
Corrente de lâmpada (Nom.)	0,52 A
Tempo de arranque (Nom.)	0,0 s
Tempo de aquecimento até 60% de luz (Nom.)	instant full light
Fator de potência (Nom.)	1
Tensão (Nom.)	230 V
Controles e regulação	
Regulável	Sim

Dados mecânicos e de revestimento	
Acabamento da lâmpada	Clear (CL)
Informações sobre o casquilho	18
Aprovação e aplicação	
Etiqueta de Eficiência Energética (EEL)	D
Consumo de energia kWh/1000 h	120 kWh
Requisitos de design da luminária	
Temperatura da lâmpada (Máx.)	900 °C
Temperatura de "pinch" (Máx.)	350 °C
Dados do produto	
Código do produto completo	872790085223300
Nome de produto da encomenda	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB
EAN/UPC – Produto	8727900852233
Código de encomenda	85223300
Numerador – Quantidade por embalagem	1
Numerador – Embalagens por caixa exterior	100
N.º material (12NC)	924587244210
Peso líquido (Peça)	7,000 g

Plusline ES Compact

Desenho dimensional



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 120W R7s	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm
230V 1BB					

DEComp 78mm 2y 120W R7s/18 230V T11 CL

