



Plusline ES Compact

Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Nätspänningsansluten linjär halogenlampa med överlägsen kvalitet och tillförlitlighet. Ger mycket lång livslängd och klart halogenljus. Perfekt lösning för dekorativa armaturer.

Produktdata

Allmän information	
Sockel	R7S [R7s]
Driftposition	UNIVERSAL [Valfri eller universal (U)]
Nominell livslängd	2 000 h
Driftcykel	8 000
Specificerad livslängd (timmar)	2 000 h
Lighting Technology	Halogen

Ljusteknik

Ljusflöde	2 220 lm
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2900 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	18,5 lm/W
Färgåtergivningindex	100

Drift och elektricitet

Effektförbrukning	120 W
Lampström (nom)	0,52 A
Tändningstid (nom)	0,0 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	tänds direkt s
Effektfaktor (fraktion)	1
Spänning (nom)	230 V
Spänning (nom)	230 V

Styrenheter och dimring	
Dimbar	Ja


Mekanik och armaturhus	
Ljuskällans ytbehandling	Klar
Lampform	T11 [T 11 mm]

Användning och godkännande	
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	120 kWh

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB
Fullständigt produktnamn	Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB
Full EOC	872790085223300
Beställningsnummer	85223300
Materialnummer (12NC)	924587244210
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8727900852233
Räknare – antal förpackningar per kartong	100
EAN/UPC – Hölje	8727900852257

Plusline ES Compact

Måttskiss



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 78mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	76,5 mm	74,9 mm	73,3 mm	78 mm

