



Plusline ES Small

Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB

Lineárna halogénová žiarovka so špičkovou kvalitou a spoľahlivosťou na sieťové napätie. Ponúka veľmi dlhú životnosť a žiarivé halogénové svetlo. Ideálne riešenie pre dekoratívne svietidlá a bezpečnostné alebo pracovné osvetlenie svetlometmi.


Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	R7S [R7s]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Nominálna životnosť	2 000 h
Spínací cyklus	8 000
Menovitá životnosť (hodiny)	2 000 h
Technológia osvetlenia	Halogen
Svetelné technické	
Svetelný tok	2 220 lm
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2900 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	18,5 lm/W
Index podania farieb (CRI)	100
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	120,0 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,52 A
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	okamžitý plný svetelný výkon s
Účinnosť (zlomok)	1
Napätie (nom.)	230 V
Napätie (nom.)	230 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	T11 [T 11 mm]
Schválenie a použitie	
Spotreba energie kWh/1 000 h	120 kWh
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB
Úplný názov produktu	Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB
Úplný kód produktu	872790085216500
Objednávkový kód	85216500
Č. materiálu (12NC)	924587444210
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8727900852165
Čitateľ – počet balení v krabici	100
EAN/UPC – balenie	8727900852189

Plusline ES Small

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 120W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

