



# Plusline ES Small

## Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB

Lineárna halogénová žiarovka so špičkovou kvalitou a spoľahlivosťou na sieťové napätie. Ponúka veľmi dlhú životnosť a žiarivé halogénové svetlo. Ideálne riešenie pre dekoratívne svietidlá a bezpečnostné alebo pracovné osvetlenie svetlometmi.


### Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	R7S [R7s]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Nominálna životnosť	2 000 h
Spínací cyklus	8 000
Menovitá životnosť (hodiny)	2 000 h
Technológia osvetlenia	Halogen
Svetelné technické	
Svetelný tok	3 100 lm
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2900 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	19,4 lm/W
Index podania farieb (CRI)	100
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	160,0 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,70 A
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	okamžitý plný svetelný výkon s
Účinnosť (zlomok)	1
Napätie (nom.)	230 V
Napätie (nom.)	230 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	T11 [T 11 mm]
Schválenie a použitie	
Spotreba energie kWh/1 000 h	160 kWh
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB
Úplný názov produktu	Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB
Úplný kód produktu	872790085219600
Objednávkový kód	85219600
Č. materiálu (12NC)	924587544210
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8727900852196
Čitateľ – počet balení v krabici	100
EAN/UPC – balenie	8727900852219

## Plusline ES Small

### Rozmerový obrázok



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Plusline 118mm 2y 160W R7s 230V 1BB	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

