



Plusline ES Small

Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10

Lineárna halogénová žiarovka so špičkovou kvalitou a spoľahlivosťou na sieťové napätie. Ponúka veľmi dlhú životnosť a žiarivé halogénové svetlo. Ideálne riešenie pre dekoratívne svietidlá a bezpečnostné alebo pracovné osvetlenie svetlometmi.


Údaje o produkte

Všeobecné informácie	
Pätica	R7S [R7s]
Prevádzková poloha	UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
Nominálna životnosť	2 000 h
Spínací cyklus	8 000
Menovitá životnosť (hodiny)	2 000 h
Technológia osvetlenia	Halogen
Svetelné technické	
Svetelný tok	3 100 lm
Náhradná teplota chromatickosti (men.)	2900 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)	19,4 lm/W
Index podania farieb (CRI)	100
Prevádzkové a elektrické	
Spotreba	160,0 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)	0,70 A
Čas spustenia (nom.)	0,0 s
Čas zahrievania na 60 % svetla	okamžitý plný svetelný výkon s
Účinnosť (zlomok)	1
Napätie (nom.)	230 V
Napätie (nom.)	230 V

Ovládanie a stmievanie	
Stmievateľné	Áno
Mechanické časti a teleso	
Povrchová úprava žiarovky	Priehľadné
Tvar žiarovky	T11 [T 11 mm]
Schválenie a použitie	
Spotreba energie kWh/1 000 h	160 kWh
Údaje o produkte	
Objednávkový názov produktu	Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10
Úplný názov produktu	Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10
Úplný kód produktu	872790092088800
Objednávkový kód	92088800
Č. materiálu (12NC)	924587544220
Čitateľ – množstvo kusov v balení	1
EAN/UPC – produkt/puzdro	8727900920888
Čitateľ – počet balení v krabici	10
EAN/UPC – balenie	8727900920895

Plusline ES Small

Rozmerový obrázok



Product	D (max)	B (max)	B	B (min)	C (max)
Halogen 118MM 2Y 160W R7S 230V 1BC/10	11 mm	115,8 mm	114,2 mm	112,6 mm	118 mm

